

Drift och underhåll

MHO
MHOS**Säkerhetsföreskrifter!**

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

Allmänt

- Produkten är levererad av Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

Applikationsområde

- Produkten är i första hand avsedd för renrumsapplikationer, t ex laboratorier och sjukhus.
- Produkten levereras i två utföranden.
 - MHOS: kanalanslutning sida.
 - MHO: kanalanslutning ovansida.

Montage

-  Beakta försiktighet vid uppackning och montage, använd ej verktyg som kan repa eller skada produkten.
- Donet är avsett för infällt eller frihängande montage.
- Donet har fästvinklar för pendling/montage.
- Donets inloppsstos ansluts till cirkulär kanal.

Injustering

- Enheten justeras med hjälp av spjäll typ ZMC eller KBI-IRIS.

Skötsel

-  Produktens frontplåt är fällbar. Iakta försiktighet vid öppning så inte frontplåten faller till marken och skadas vid demontering.
- Vid underhåll bör plåten lyftas av helt och ställas åt sidan som en försiktighetsåtgärd.
- Produkten rengörs vid behov med en lätt fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak.

Rivning och avfallshantering

- Donet kräver ej särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering.
- Produkten får inte hanteras som hushållsavfall efter förbrukad livscykel.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

Miljö

- På **www.klimatbyran.se** hittar du alltid senaste upplaga av produktens datablad, byggvarudeklaration (BVD) och montageanvisningar för nerladdning i pdf-format.

Mått




Bild 1. Mått, MHO (mm).

T1: Mått

Storlek (L _{nom})	Mått (mm)						
	W	L	A	B x B	G	H	ØD ¹⁾
1200	1195	1195	570	625 x 625	185	385	1 x 313
1800	1195	1795	273	625 x 625	185	385	2 x 313
2400	1195	2395	173	625 x 625	185	385	3 x 313
3000	1195	2995	373	625 x 625	185	385	3 x 313

CL = Centrumlinje.

T2: Kanalanslutningar

Storlek	Anslutningar
	Antal x dimension (mm)
1200	1 x Ø315
1800	2 x Ø315
2400	3 x Ø315
3000	3 x Ø315




Bild 2. Mått, MHOS (mm).